



## Sada šroubováků pro šrouby Torx®, Classic plně izolované, Počet šroubováků: 7



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	625756 7
GTIN	7610733064175
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

**Silová rukojeť** s ergonomickým, dobře uchopitelným elastomerovým opláštěním a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Rukojeť a čepel **plně izolované do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

#### Obsah:

Po 1 šroubováku č. 625754: vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

### Technický popis

Počet šroubováků	7
Norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Šroubováky

### Příslušenství

Šroubovák pro šrouby Torx®, Classic plně izolovaný Profil Torx® TX8	625754 TX8
---	------------

Rolovací pouzdro na náradí Délka×šířka 390X320 mm	691520 390X320
Držák šroubů Typ 3	666425 3
Šroubovák pro šrouby Torx®, Classic plně izolovaný Profil Torx® TX9	625754 TX9
Držák šroubů Typ 2	666425 2
Šroubovák pro šrouby Torx®, Classic plně izolovaný Profil Torx® TX30	625754 TX30
Šroubovák pro šrouby Torx®, Classic plně izolovaný Profil Torx® TX25	625754 TX25
Šroubovák pro šrouby Torx®, Classic plně izolovaný Profil Torx® TX20	625754 TX20
Šroubovák pro šrouby Torx®, Classic plně izolovaný Profil Torx® TX15	625754 TX15
Šroubovák pro šrouby Torx®, Classic plně izolovaný Profil Torx® TX10	625754 TX10