



Elektrikářský šroubovák pro šrouby Torx®, Classic plně izolovaný, Profil Torx®: TX20



Údaje o objednávce

Artikové číslo	625754 TX20
GTIN	7610733064144
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel **plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí

Silová rukojeť s ergonomickým, dobře uchopitelným elastomerovým opláštěním a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Technický popis

Délka čepele	100 mm
Profil Torx®	TX20
Celková délka	205 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Řada	Classic VDE
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Materiál čepele	Speciální slitina PB Swiss Tools
Druh produktu	Šroubováky

