

**Garant****Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614820 27
GTIN	4045197553270
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

Výška čelisti $h_1$	12,5 mm
Šířka čelisti $b$	55,2 mm
Výška očka $h_2$	15 mm
Délka klíče $L$	359 mm
Ø očka $D$	52 mm
Rozměr klíče	27 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	15 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč