

**Garant****12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 13mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642130 13
GTIN	4045197164254
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Kované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Úzké tolerance vnitřních 4-hranů pro bezpečné usazení na ovládacím nástroji. Vnitřní 4-hrany dle **DIN 3120**.

**Úzké tolerance klíčů** šetrné k hlavám šroubů a maticím. **Tenké stěny** pro práce na nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem **AS-drive**, šetrným ke šroubům a maticím.

**Norma:****DIN 3124****Materiál:**

Vysokopevnostní ocel HPQ®, chromovaná (neodlupuje se).

**Technický popis**

Délka	38 mm
Rozměr klíče	13 mm
Ø na hnané straně	18,3 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

