

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kartáč na trubky ocelový drát rovný, Ø kartáče: 100mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 578000 100    |
| GTIN           | 4017359026458 |
| Třída artiklu  | 57L           |

**Popis****Provedení:**

Vnitřní kartáče s pozinkovaným točeným drátem a jednoduchou osazovací spirálou. Osazení z hladkého ocelového drátu, celková délka 160 mm. Délka osazení 100 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou 1/2 palce.

**Použití:**

K čištění trubek, mřížkových roštů, hrdel, výměníků tepla a válců.  
Pro strojní použití (jen pravý chod) použijte závitový adaptér č. 578005.

**Vhodné pro:**

vnitřní Ø trubek v palcích: 4 palce

**Technický popis**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Ø kartáče D <sub>1</sub> | 100 mm           |
| Druh produktu            | Kartáč na trubky |

**Příslušenství**

|  |        |
|--|--------|
| Prodloužení pro kartáč na trubky č. 578000 | 578010 |
|--|--------|

Adaptér se závitem pro kartáč na trubky č. 578000Ø stopky  
6 mm

---

578005