

Garant**12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642130 15
GTIN	4045197164278
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Kované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Úzké tolerance vnitřních 4-hranů pro bezpečné usazení na ovládacím nástroji. Vnitřní 4-hrany dle **DIN 3120**.

Úzké tolerance klíčů šetrné k hlavám šroubů a maticím. **Tenké stěny** pro práce na nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem **AS-drive**, šetrným ke šroubům a maticím.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Vysokopevnostní ocel HPQ®, chromovaná (neodlupuje se).

Technický popis

Délka	38 mm
Rozměr klíče	15 mm
Ø na hnané straně	21,2 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

