

Garant**Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený, Rozměr klíče: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614820 12
GTIN	4045197218773
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Očková strana se stabilní ráčnou s lehkým chodem. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Výška čelisti h_1	5,8 mm
Rozměr klíče	12 mm
Výška očka h_2	8,7 mm
Délka klíče L	174 mm
Šířka čelisti b	25,9 mm
Ø očka D	23,7 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Poloha kroužku	15 stupeň
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	matně chromované
Druh produktu	Maticový klíč