

**Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000, Rozměr klíče: 17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614870 17
GTIN	4013288165282
Třída artiklu	63F

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°. Otevřená strana s profilem dvojitého 6-hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.

**Materiál:**

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

Výška čelisti $h_1$	8,5 mm
Rozměr klíče	17 mm
Šířka čelisti $b$	37,2 mm
Výška oka $h_2$	10,5 mm
Ø oka $D$	32,7 mm
Délka klíče $L$	224 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Označení výrobce	6000 Joker
Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	80
Úhel uchopení	4,5 stupeň

Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč