

**6hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642200 16
GTIN	4018754005888
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Úzce tolerované klíčové otvory. Nesklouzne přes konce šroubů, šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez protažení kalené v olejové lázni, a díky tomu naprostá přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Profil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 642229

Technický popis

Ø na hnané straně	22,4 mm
Rozměr klíče	16 mm

Délka	38 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	DIN 3124
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Materiál	Vysoce výkonná ocel HPQ®
Povrch	povrch chromovaný přes nikl
S profilem AS-Drive	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče