

Garant**6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce, Rozměr klíče: 9mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 642325 9 |
| GTIN | 4045197497666 |
| Třída artiklu | 61A |

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Otvor klíče **Surface Drive** umožňuje pevnější usazení a vyšší sílu působení. Tlak působí přímo na plochy matic a šroubů, chrání se tak citlivé hrany. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo povolovat i méně obvyklé rozměry např. v palcích (A/F, BSF, BSW) a opotřebované šrouby.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná (neodlupující se).

Technický popis

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Ø na hnané straně | 14 mm |
| Délka | 38 mm |
| Rozměr klíče | 9 mm |
| Upínací 4hran | 1/2 palec |
| Profil 6hranného nástrčného klíče | Surfacedrive |

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Norma | DIN 3124 |
| Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive |
| Materiál | chromvanadiová ocel |
| Povrch | chromované |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |