

**Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, Rozměr klíče: 6X7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615000 6X7
GTIN	4018754020782
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**.

**Výhoda:**

Profil **AS-Drive**:

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 615600

**Technický popis**

Maximální Ø kroužku D <sub>1</sub> max.	11 mm
Maximální Ø kroužku D <sub>2</sub> max.	12 mm
Rozměr klíče <sub>1</sub>	6 mm

Délka klíče L	165 mm
Rozměr klíče <sub>2</sub>	7 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Druh produktu	Maticový klíč