

**Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 20mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 614900 20 |
| GTIN | 4045197442147 |
| Třída artiklu | 62A |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

| | |
|--|---------------------|
| Délka klíče L | 290 mm |
| Maximální výška čelisti h ₁ | 9 mm |
| Rozměr klíče | 20 mm |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Maximální výška oka h _{2 max} | 13,1 mm |
| Poloha kroužku | 15 stupeň |
| Výrobní postup | Zápustkově kované |
| Materiál | Chromvanadiová ocel |
| Povrch | chromovaný |
| Druh produktu | Maticový klíč |

