

Garant**Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený, Rozměr klíče: 7X8 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615700 7X8
GTIN	4045197160577
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očkové strany s profilem **AS-Drive**.

Výhoda:

Profil **AS-Drive**:

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Upozornění:

AS-Drive – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Všechny oboustranné očkové klíče GARANT a STAHLWILLE, hluboce zahnuté jsou vybaveny tímto profilem – rozpoznatelný značkou **AS-Drive**.

Délka klíče L: 180 mm

maximální Ø kroužku D₁ max.: 12 mm

maximální Ø kroužku D₂ max.: 14 mm

Technický popis

maximální Ø kroužku D₁ max.

12 mm

maximální Ø kroužku D ₂ max.	14 mm
Délka klíče L	180 mm
Otvor klíče 1	7 mm
Otvor klíče 2	8 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Druh produktu	Maticový klíč