

**Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, Rozměr klíče: 21X23mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615000 21X23
GTIN	4018754021031
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**.

Výhoda:

Profil **AS-Drive**:

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 615600

Technický popis

Maximální Ø kroužku D ₂ max.	35 mm
Rozměr klíče ₁	21 mm
Maximální Ø kroužku D ₁ max.	32 mm

Délka klíče L	315 mm
Rozměr klíče ₂	23 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Druh produktu	Maticový klíč