

**Garant****Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený, Rozměr klíče: 14X15 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615700 14X15
GTIN	4045197160676
Třída artiklu	61A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očkové strany s profilem **AS-Drive**.

**Výhoda:**

Profil **AS-Drive**:

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

**Upozornění:**

**AS-Drive** – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Všechny oboustranné očkové klíče GARANT a STAHLWILLE, hluboce zahnuté jsou vybaveny tímto profilem – rozpoznatelný značkou **AS-Drive**.

Délka klíče L: 245 mm

maximální Ø kroužku D<sub>1</sub> max.: 22 mm

maximální Ø kroužku D<sub>2</sub> max.: 23 mm

**Technický popis**

maximální Ø kroužku D<sub>2</sub> max.

23 mm

maximální Ø kroužku D <sub>1</sub> max.	22 mm
Otvor klíče 2	15 mm
Otvor klíče 1	14 mm
Délka klíče L	245 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Druh produktu	Maticový klíč