

**Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, Rozměr klíče: 13X17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615000 13X17
GTIN	4018754020911
Třída artiklu	63A

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kované. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**.

**Výhoda:**

Profil **AS-Drive**:

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 615600

**Technický popis**

Rozměr klíče <sub>2</sub>	17 mm
Rozměr klíče <sub>1</sub>	13 mm
Délka klíče L	245 mm

Maximální $\varnothing$ kroužku $D_1$ max.	22 mm
Maximální $\varnothing$ kroužku $D_2$ max.	27 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Druh produktu	Maticový klíč