

**Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, Rozměr klíče: 24X26mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 615000 24X26  |
| GTIN           | 4018754021062 |
| Třída artiklu  | 63A           |

**Popis****Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**.

**Výhoda:**

Profil **AS-Drive**:

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 615600

**Technický popis**

|   |        |
|---|--------|
| Maximální Ø kroužku D <sub>1</sub> max. | 36 mm  |
| Rozměr klíče <sub>1</sub>               | 24 mm  |
| Délka klíče L                           | 330 mm |

|   |               |
|---|---------------|
| Maximální Ø kroužku D <sub>2</sub> max. | 40 mm         |
| Rozměr klíče <sub>2</sub>               | 26 mm         |
| Rozměry velikostí klíčů                 | metrické      |
| Druh produktu                           | Maticový klíč |