

**Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, Rozměr klíče: 24X27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615000 24X27
GTIN	4018754021079
Třída artiklu	63A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**.

Výhoda:

Profil **AS-Drive**:

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 615600

Technický popis

Maximální Ø kroužku D ₂ max.	40 mm
Maximální Ø kroužku D ₁ max.	36 mm
Rozměr klíče ₂	27 mm

Délka klíče L	330 mm
Rozměr klíče ₁	24 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Druh produktu	Maticový klíč