

**Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený, Rozměr klíče: 16X17mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 615000 16X17 |
| GTIN | 4018754020942 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Očková strana s profilem **AS-Drive**.

Výhoda:

Profil **AS-Drive**:

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 615600

Technický popis

| | |
|---|-------|
| Maximální Ø kroužku D ₂ max. | 27 mm |
| Rozměr klíče ₁ | 16 mm |
| Maximální Ø kroužku D ₁ max. | 25 mm |

| | |
|---------------------------|---------------|
| Délka klíče L | 255 mm |
| Rozměr klíče ₂ | 17 mm |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Druh produktu | Maticový klíč |