

Garant**6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce, Rozměr klíče: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642325 32
GTIN	4045197497987
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Otvor klíče **Surface Drive** umožňuje pevnější usazení a vyšší sílu působení. Tlak působí přímo na plochy matic a šroubů, chrání se tak citlivé hrany. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo povolovat i méně obvyklé rozměry např. v palcích (A/F, BSF, BSW) a opotřebované šrouby.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná (neodlupující se).

Technický popis

Délka	44 mm
Vhodné pro palce (Americké rozměry)	1.1/4 palec
Ø na hnané straně	42 mm
Rozměr klíče	32 mm
Upínací 4hran	1/2 palec

Profil 6hranného nástrčného klíče	Surfacedrive
Norma	DIN 3124
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Nástrčné klíče