



## 12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 5/8palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	642400 5/8
GTIN	4018754007899
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Úzce tolerované klíčové otvory.

Nesklouzne přes konce šroubů, šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez protažení kalené v olejové lázni, a díky tomu naprostá přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

**Profil AS-Drive.**

#### Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

### Technický popis

Ø na hnané straně	22,4 mm
Rozměr klíče	5/8 palec
Délka	38 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	DIN 3124
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč

Materiál	Vysoce výkonná ocel HPQ®
Povrch	povrch chromovaný přes nikl
S profilem AS-Drive	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče