

Garant**6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce, Rozměr klíče: 36mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642325 36
GTIN	4045197605924
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Otvor klíče **Surface Drive** umožňuje pevnější usazení a vyšší sílu působení. Tlak působí přímo na plochy matic a šroubů, chrání se tak citlivé hrany. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo povolovat i méně obvyklé rozměry např. v palcích (A/F, BSF, BSW) a opotřebované šrouby.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná (neodlupující se).

Technický popis

Ø na hnané straně	48 mm
Délka	50 mm
Rozměr klíče	36 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Profil 6hranného nástrčného klíče	Surfacedrive

Norma	DIN 3124
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Nástrčné klíče