

**Garant****6hranná hlavice Surface Drive, 1/2 palce, Rozměr klíče: 17mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 642325 17     |
| GTIN           | 4045197497826 |
| Třída artiklu  | 61A           |

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Otvor klíče **Surface Drive** umožňuje pevnější usazení a vyšší sílu působení. Tlak působí přímo na plochy matic a šroubů, chrání se tak citlivé hrany. Pomocí profilu Surface Drive lze utahovat nebo povolovat i méně obvyklé rozměry např. v palcích (A/F, BSF, BSW) a opotřebované šrouby.

**Norma:****DIN 3124****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná (neodlupující se).

**Technický popis**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Ø na hnané straně                   | 24,1 mm     |
| Délka                               | 38 mm       |
| Rozměr klíče                        | 17 mm       |
| Vhodné pro palce (Americké rozměry) | 21/32 palec |
| Upínací 4hran                       | 1/2 palec   |

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Profil 6hranného nástrčného klíče | Surfacedrive                        |
| Norma                             | DIN 3124                            |
| Unášecí profil                    | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive |
| Materiál                          | chromvanadiová ocel                 |
| Povrch                            | chromované                          |
| Druh produktu                     | Nástrčné klíče                      |