

**HOLEX****12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce, Rozměr klíče: 19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642520 19
GTIN	4045197542809
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Norma:****DIN 3124-L****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Upozornění:**

12hranné vložky nástrčných klíčů GARANT a HOLEX, dlouhé také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 642532; HOLEX: Č. 642522).

**Technický popis**

Délka	77 mm
Ø na hnané straně	26,6 mm
Rozměr klíče	19 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	chromvanadiová ocel
Druh produktu	Nástrčné klíče

