



12hranná hlavice na zapalovací svíčky, 1/2 palce, Rozměr klíče: 20,8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	642450 20,8
GTIN	4018754005734
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

S pryžovým držákem pro držení zapalovací svíčky.

Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Neklouže přes hrany šroubů. Šetrný ke šroubům a maticím. Kalené bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Technický popis

Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Délka	83 mm
Přidržovací mechanismus pro zapalovací svíčky	gumový držák
Rozměr klíče	20,8 mm
Ø na hnané straně	27,7 mm
Rozměr klíče	13/16 palec
Upínací 4hran	1/2 palec
Materiál	Chrome-Alloy-Steel
Povrch	povrch chromovaný přes nikl

Druh produktu

Nástrčné klíče