

**12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 13/16palec****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 642400 13/16 |
| GTIN | 4018754007943 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahlobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Úzce tolerované klíčové otvory. Nesklouzne přes konce šroubů, šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez protažení kalené v olejové lázni, a díky tomu naprostá přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Profil AS-Drive.

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.

Technický popis

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Délka | 41 mm |
| Rozměr klíče | 13/16 palec |
| Ø na hnané straně | 28,2 mm |
| Upínací 4hran | 1/2 palec |
| Norma | DIN 3124 |
| Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® |
| Povrch | povrch chromovaný přes nikl |
| S profilem AS-Drive | ano |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |