

Garant**Pilový kotouč na dřevo, střídavý zub jemný, Ø listu D: 216mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	584055 216
GTIN	4045197220813
Třída artiklu	51S

Popis

Provedení:

Osazené tvrdokovem, v přesném provedení s vysoce pevným listem, tlumící hluk. Dostatečně dimenzované břity z tvrdokovu pro časté přebrušování. Vnitřní otvoru 30 mm. S negativním úhlem čela.

Použití:

Pro okružní, deskové, kyvadlové, zarovnávací a úkosové pily.

Typ KW pro **deskové materiály, dýhované a oboustranně potažené plastem stejně tak pro materiály** se zušlechtěným povrchem při nejvyšších nárocích na kvalitu řezu.

Upozornění:

Další pilové kotouče naleznete ve skupině 17.

Technický popis

Ø listu D	216 mm
Počet zubů	60
Ø otvoru	30 mm
Šířka řezu B	2,8 mm

Unášecí otvory počet / Ø / kruhová rozteč

2/7/42 mm

Druh produktu

Pilový kotouč