

Garant**Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený, Rozměr klíče: 17X19 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 615700 17X19 |
| GTIN | 4045197160713 |
| Třída artiklu | 61A |

Popis**Provedení:**

Zápustkově kované. Rozměry klíčů s malou tolerancí.

S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Obzvláště dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očkové strany s profilem **AS-Drive**.

Výhoda:

Profil **AS-Drive**:

- Šrouby jsou uchycovány za boky.
- Šrouby jsou chráněny.
- Delší životnost šroubů.
- Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
- Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; chromované (neodlupující se); povrch kruhově broušený.

Upozornění:

AS-Drive – speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku.

Všechny oboustranné očkové klíče GARANT a STAHLWILLE, hluboce zahnuté jsou vybaveny tímto profilem – rozpoznatelný značkou **AS-Drive**.

Délka klíče L: 270 mm

maximální Ø kroužku D₁ max.: 28 mm

maximální Ø kroužku D₂ max.: 29 mm

Technický popis

| | |
|---------------|-------|
| Otvor klíče 2 | 19 mm |
|---------------|-------|

| | |
|---|---------------|
| Délka klíče L | 270 mm |
| maximální Ø kroužku D ₁ max. | 28 mm |
| Otvor klíče 1 | 17 mm |
| maximální Ø kroužku D ₂ max. | 29 mm |
| Rozměry velikostí klíčů | metrické |
| Druh produktu | Maticový klíč |