

ARIANA**Vysokotlaká tryska 1/4 palce vnější závit, Délka trubičky: 12,5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	084436 12,5
GTIN	4037728217454
Třída artiklu	08J

Popis

Provedení:

Vysokotlaká tryska pro až 90 bar Vysokotlaké chlazení a rozsah otáčení od 70° do 110°. Pouzdro z kvalitního plastového granulátu.

- Pro úspornou montáž do stávajících hadicových systémů.
- Tryska otočná o 360°.
- K dodání různé délky trubek.

Použití:

K dodatečné montáži ve stávajícím systému. Rychlé zpracování při obrábění s vysokými otáčkami díky vysokotlakému chlazení.

Technický popis

Délka trubky	12,5 mm
Vnitřní Ø trysky	2 mm
Připojovací závit	1/4 palec
Druh produktu	Systém chlazení

