

ARIANA**Vysokotlaká tryska 1/4 palce vnější závit, Délka trubičky: 6mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	084436 6
GTIN	4037728217416
Třída artiklu	08J

Popis

Provedení:

Vysokotlaká tryska pro až 90 bar Vysokotlaké chlazení a rozsah otáčení od 70° do 110°. Pouzdro z kvalitního plastového granulátu.

- **Pro úspornou montáž do stávajících hadicových systémů.**
- **Tryska otočná o 360°.**
- **K dodání různé délky trubek.**

Použití:

K dodatečné montáži ve stávajícím systému. Rychlé zpracování při obrábění s vysokými otáčkami díky vysokotlakému chlazení.

Technický popis

Délka trubky	6 mm
Vnitřní Ø trysky	2 mm
Připojovací závit	1/4 palec
Druh produktu	Systém chlazení

