

**Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 14X15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615950 14X15
GTIN	4045197160973
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče ₂	15 mm
Maximální Ø kroužku D ₂ max.	23 mm
Délka klíče L	239 mm
Maximální Ø kroužku D ₁ max.	22 mm
Rozměr klíče ₁	14 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Povrch	chromované
Atribut názvu produktu	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč

