



## Zátěžový dynamometr Dynafor LLZ2, maximální rozsah vážení: 20,0 t



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	086049 20,0
GTIN	3600232609292
Třída artiklu	08Y

### Popis

#### Provedení:

Mnohostranný, robustní a spolehlivý zátěžový dynamometr Dynafor LLZ2. Integrovaný displej LCD s dobrou čitelností. Ochrana displeje zesílením.

- **Zkosené rohy minimalizují nebezpečí zadrhávání při zdvihu.**
- **Bezpečnostní faktor > 4.**
- **Přesnost a sledovatelnost certifikována certifikátem seřízení. Přesnost 0,3%. Dodatečně kalibrovatelný.**
- **Použitelný ve všech pozicích. Stupeň krytí IP65: Vhodný pro venkovní použití. Konformní dle CE a Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/EC.**
- **Teplotní rozsah -20 °C do +50 °C.**

#### Použití:

K měření tažných sil (N) a zavěšených závaží (kg).

#### Rozsah dodávky:

Včetně baterií (2× AAA), kalibračního protokolu, přepravního kufříku.

Ochranná třída IP: IP 65

Obal: Přepravní kufřík

Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

nejmenší rozsah vážení: 50 kg

Plášť šířka: 147 mm

Plášť hloubka: 45 mm

Výška pláště: 342 mm

## Technický popis

Výška pláště	342 mm
Plášť šířka	147 mm
maximální rozsah vážení	20000 kg
Plášť hloubka	45 mm
nejmenší rozsah vážení	50 kg
Počet obsažených baterií	2
Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů	081556 LR3
Ochranná třída IP	IP 65
Obal	Převážní kufřík
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce