

**Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 10X11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615950 10X11
GTIN	4045197160935
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče ₂	11 mm
Rozměr klíče ₁	10 mm
Délka klíče L	197 mm
Maximální Ø kroužku D ₁ max.	16 mm
Maximální Ø kroužku D ₂ max.	18 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Povrch	chromované
Atribut názvu produktu	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč

