

Garant**12hranná hlavice dlouhá, 1/2 palce, Rozměr klíče: 15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642530 15
GTIN	4045197165107
Třída artiklu	61A

Popis**Provedení:**

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Úzké tolerance klíčů šetrné k hlavám šroubů a maticím. **Tenké stěny** pro práci na nejužších místech. 12hran (dvojitý šestihran) s profilem **AS-drive**, šetrným ke šroubům a maticím.

Norma:**DIN 3124-L****Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná (neodlupující se).

Technický popis

Ø na hnané straně	21,2 mm
Délka	83 mm
Rozměr klíče	15 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Norma	ASME B 107.5M
Norma	DIN 3124
Norma	DIN EN 3709
Norma	DIN 3124

Technický list

Norma	DIN EN 3710
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Materiál	Vysoce výkonná ocel HPQ®
Povrch	chromovaný
S profilem AS-Drive	ano
Druh produktu	Nástrčné klíče