

VBW**Rohové kleště instalatérské, čelisti tvaru S, Ø trubky: 3palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	810740 3
GTIN	4005887265609
Třída artiklu	83E

Popis**Provedení:**

Švédský tvar: úzké, speciálně tvarované čelisti, samoupínací, zalomené 45°. Celé kované se stavěcí maticí, zajištěnou proti ztrátě.

HOLEX s čelistí S pro tříbodové upnutí trubky.

Materiál:

Chromvanadiová ocel; zušlechtěná, čelisti induktivně kalené. Lakované, čelisti lesklé.

Technický popis

Ø trubky	3 palec
Rozsah upnutí	120 mm
Celková délka	675 mm
Úhel čelisti	45 stupeň
Výrobní postup	celé kované
Zušlechtění čelisti	Induktivně kalená
Materiál kleští	Chromvanadiová ocel
Čelist S	ano
Švédský tvar	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště

