



## Zástrčná hlavice s tisícihranem, krátká, 1/2 palce, Pro šrouby: M12



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	642850 M12
GTIN	4045197562432
Třída artiklu	62A

### Popis

#### Provedení:

Náročná výroba ze dvou částí. Optimálně kalený korpus k zachycení a přenosu energie pohonu. Úzké tolerance vnitřních 4-hranů pro bezpečné usazení na ovládacím nástroji. Vnitřní 4-hrany dle **DIN 3120**.

#### Norma:

**DIN 2324**

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Ø na straně pohonu: 24 mm

Délka: 60 mm

### Technický popis

Délka	60 mm
Pro šrouby	M12
Ø na straně pohonu	24 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

