



Digitální dutinoměr XT, Rozsah měření: 80-100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428602 80-100
GTIN	5051102210526
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové vnitřní mikrometry pro měření slepých otvorů od vel. 12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Funkce:

- **Přepínání mm/palce.**
- **Nastavení 4 představených hodnot.**
- **Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948.

USB klíč č. 498952.

Nastavovací kroužky č. 484030.

Prodloužení č.428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Technický popis

Volitelný odečet	0,01 / 0,001 mm
------------------	-----------------

Rozměr a	0,5 mm
Rozsah měření	80 - 100 mm
Standardně měřené hloubky	100 mm
Mezní chyba	0,005 mm
Hloubky měřené s prodloužením	250 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Software od výrobce
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodový dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 100 mm	022500 100
Kalibrace DAkkS 3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm	022510 200

Příslušenství

Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 80-100 mm	428605 80-100
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 90 mm	484030 90
Prodloužení pro dutinoměry Typ 5/150	428510 5/150
Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ	498952
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 80-100 mm	428745 80-100
Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 80-100 mm	428746 80-100