

**Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 12X14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	615950 12X14
GTIN	4045197441720
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče ₁	12 mm
Rozměr klíče ₂	14 mm
Maximální Ø kroužku D ₂ max.	23 mm
Délka klíče L	216 mm
Maximální Ø kroužku D ₁ max.	20 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Povrch	chromované
Atribut názvu produktu	chromovaný
Druh produktu	Maticový klíč

