



Digitální dutinoměr Holematic XT pro rychlé měření s Bluetooth, Rozsah měření: 35-50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428702 35-50
GTIN	5051102208189
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů Holematic pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 - 16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nastavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky pistolové rukojeti a konstantní měřicí síle.

Funkce:

- **Přepínání mm/palce.**
- **Nastavení 2 představených hodnot.**
- **Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Měřicí pistole, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, USB klíč č. 498952, nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Technický popis

Rozměr a	0,5 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Standardně měřené hloubky	80 mm
Rozlišení	0,001 mm
Rozsah měření	35 - 50 mm
Hloubky měřené s prodloužením	230 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm	022500 50
	022510 200

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm

Příslušenství

Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ	498952
Připojovací kabel Typ R2	498948 R2
Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 35-50 mm	428605 35-50
Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150	428510 4/150
Připojovací kabel Typ USB2	498948 USB2
Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 40 mm	484030 40
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 35-50 mm	428745 35-50
Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 35-50 mm	428746 35-50