



## Digitální dutinoměr Holematic XT pro rychlé měření s Bluetooth, Rozsah měření: 25-35mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	428702 25-35
GTIN	5051102208097
Třída artiklu	46B

### Popis

#### Provedení:

**3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů** Holematic pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 - 16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nastavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

#### Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky pistolové rukojeti a konstantní měřicí síle.

#### Funkce:

- **Přepínání mm/palce.**
- **Nastavení 2 představených hodnot.**
- **Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Měřicí pistole, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

#### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, USB klíč č. 498952, nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

#### Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

## Technický popis

Rozsah měření	25 - 35 mm
Standardně měřené hloubky	80 mm
Rozměr a	0,5 mm
Hloubky měřené s prodloužením	230 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozlišení	0,001 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměr

## Služby

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 50 mm

022500 50

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměr Maximální rozsah měření 200 mm

022510 200

## **Příslušenství**

Připojovací kabel Typ USB2

498948 USB2

Prodloužení pro dutinoměry Typ 4/150

428510 4/150

Nastavovací kroužekDIN 2250 C Jmenovitý Ø 30 mm

484030 30

Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ

498952

Připojovací kabel Typ R2

498948 R2

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032

081560 CR2032

Sada měřicích čelistí3dílná Rozsah měření 25-35 mm

428745 25-35

Sada pružin zpětného chodu3dílná Rozsah měření 25-35 mm

428746 25-35