



Digitální dutinoměr Holematic XT pro rychlé měření s Bluetooth, Rozsah měření: 12,5-16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	428702 12,5-16
GTIN	5051102207823
Třída artiklu	46B

Popis

Provedení:

3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů Holematic pro měření slepých otvorů od vel. 12,5 - 16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5–16 s TK nastavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Kompatibilní s volitelnou aplikací HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a iOS.

Výhoda:

Velmi rychlé a opakovaně přesné měření díky pistolové rukojeti a konstantní měřicí síle.

Funkce:

- **Přepínání mm/palce.**
- **Nastavení 2 představených hodnot.**
- **Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Měřicí pistole, měřicí hlava se zkušebním protokolem UKAS, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, USB klíč č. 498952, nastavovací kroužky č. 484030, prodloužení č. 428510.

Náhradní díl:

Náhradní měřicí hlavy č. 428605, měřicí čelisti č. 428745, pružina zpětného chodu č. 428746.

Technický popis

Standardně měřené hloubky	62 mm
Mezní chyba	0,004 mm
Rozměr a	0,5 mm
Rozlišení	0,001 mm
Hloubky měřené s prodloužením	162 mm
Rozsah měření	12,5 - 16 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Řada	HCT
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Mobilní aplikace HCT
Bezdrátový přenos dat	HID (Human Interface Device)
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Norma	DIN 863
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Bluetooth
Měřicí technika	digitální
Obal	Stabilní box
Kalibrování	B6
Druh produktu	3bodové dutinoměř

Služby

Kalibrace DAkkS3bodový dutinoměř Maximální rozsah měření 200 mm

022510 200

Kalibrování 3-bodový dutinoměr Maximální rozsah měření
20 mm

022500 20

Příslušenství

Připojovací kabel Typ R2

498948 R2

Náhradní měřicí hlava XT Rozsah měření 12,5-16 mm

428605 12,5-16

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032

081560 CR2032

Rádiový přijímač Bluetooth pro Bowers Typ

498952

Nastavovací kroužek DIN 2250 C Jmenovitý Ø 14 mm

484030 14

Připojovací kabel Typ USB2

498948 USB2

Prodloužení pro dutinoměry Typ 3/100

428510 3/100

Sada měřicích čelistí 3dílná Rozsah měření 12,5-16 mm

428745 12,5-16

Sada pružin zpětného chodu 3dílná Rozsah měření 12,5-16
mm

428746 12,5-16