



6hranná kloubová vložka, 1/2 palce, Rozměr klíče: 16mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	642600 16
GTIN	4018754006199
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahluobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Úzce tolerované klíčové otvory. Nesklouzne přes konce šroubů, šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez protažení kalené v olejové lázni, a díky tomu naprostá přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením. Šestihran s **profilem AS Drive**.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Technický popis

Ø na hnané straně	22,4 mm
Rozměr klíče	16 mm
Délka	69 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

