



## 6hranná kloubová vložka, 1/2 palce, Rozměr klíče: 17mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	642600 17
GTIN	4018754006205
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahluobením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Úzce tolerované klíčové otvory. Nesklouzne přes konce šroubů, šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez protažení kalené v olejové lázni, a díky tomu naprostá přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením. Šestihran s **profilem AS Drive**.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

### Technický popis

Ø na hnané straně	23,5 mm
Délka	70 mm
Rozměr klíče	17 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčné klíče

