



Zástrčná hlavice s klínovým ozubením, 1/2 palce, Pro šrouby: M10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	643100 M10
GTIN	4018754006601
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby Ribe-CV.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Technický popis

Ø na straně pohonu	22,7 mm
Délka	60 mm
Pro šrouby	M10
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	Úhlový šroubovák s klínovým ozubením
Druh produktu	Nástrčné klíče

