

**HOLEX****6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce, 6hran: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	643220 10
GTIN	4045197165275
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Norma:****DIN 7422****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Upozornění:**

6hranné vložky šroubováku GARANT a HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem eShopu (GARANT: Č. 643232; HOLEX: Č. 643222).

**Technický popis**

Ø na straně pohonu	24 mm
6hran	10 mm
Délka	58 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

