



6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce, 6hran: 12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	643200 12
GTIN	4018754006298
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrtstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 643229

Technický popis

Délka	60 mm
Ø na straně pohonu	23,7 mm
6hran	12 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

