



## 6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce, 6hran: 7/16palec



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	643210 7/16
GTIN	4018754008407
Třída artiklu	63A

### Popis

#### Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

#### Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrtstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

### Technický popis

Délka	60 mm
Ø na straně pohonu	22,7 mm
6hran	7/16 palec
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče