



## 6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce, 6hran: 14mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	643200 14
GTIN	4018754006304
Třída artiklu	63A

### Popis

**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiál:**

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrtstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

**Upozornění:**

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 643229

### Technický popis

Ø na straně pohonu	23,7 mm
6hran	14 mm
Délka	60 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

