

**Vložka 1000hranného šroubováku, 1/2 palce, dlouhá, Pro šrouby: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	642950 M10
GTIN	4045197562470
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Náročná výroba ze dvou částí. Optimálně kalený korpus k zachycení a přenosu energie pohonu. Úzké tolerance vnitřních 4- hranů pro bezpečné usazení na ovládacím nástroji. Vnitřní 4- hrany dle **DIN 3120**.

Norma:**DIN 2324****Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Upínací 4hran: 1/2 palec

Ø na straně pohonu: 22 mm

Délka: 140 mm

Technický popis

Délka	140 mm
Ø na straně pohonu	22 mm
Pro šrouby	M10
Upínací 4hran	1/2 palec
Unášecí profil	1000-hranný šroubovák
Druh produktu	Nástrčné klíče

