



Zástrčná hlavice s tisícihranem, krátká, 1/2 palce, Pro šrouby: M5



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 642800 M5 |
| GTIN | 4018754006403 |
| Třída artiklu | 63A |

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Technický popis

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Ø na straně pohonu | 22,7 mm |
| Pro šrouby | M5 |
| Délka | 60 mm |
| Upínací 4hran | 1/2 palec |
| Unášecí profil | 1000-hranný šroubovák |
| Druh produktu | Nástrčné klíče |

